


tandwielkast EMGA-80-P-G8-EAS-80

Artikelnummer: 8141741

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	80 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	50 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,37 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	190 Nm
Max. rendement	97 %
Torsiestijfheid	8,4 Nm/arcmin
Productgewicht	2.000 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform