

tandwielkast EMGA-80-P-G20-SAS-100

Artikelnummer: 8141752

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Torsiespeling	0,15 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	120 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,406 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	192 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	10,4 Nm/arcmin
Productgewicht	2.800 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform