


# tandwielkast EMGA-120-P-G12-SAS-140

Artikelnummer: 8141760

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                  |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging          | 120 mm                  |
| Flensgrootte motor                 | 140 mm                  |
| Torsiespeling                      | 0,15 deg                |
| Type overbrenging                  | Planetaire overbrenging |
| overbrengingsratio                 | 12:1                    |
| Max. ingangssnelheid               | 6.500 1/min             |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging   | -25 ... 90 °C           |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B2-L          |
| Beschermingsgraad                  | IP54                    |
| Continu uitgangsdraaimoment        | 260 Nm                  |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 2,224 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. uitgangsdraaimoment           | 520 Nm                  |
| Max. rendement                     | 96 %                    |
| Torsiestijfheid                    | 22 Nm/arcmin            |
| Productgewicht                     | 9.000 g                 |
| Interface overbrenging output      | 120G                    |
| Interface overbrenging aandrijving | 140A                    |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform            |