


tandwielkast EMGA-40-P-G12-SST-42

Artikelnummer: 8141763

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	42 mm
Torsiespeling	0,31 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	12:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	20 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,026 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	32 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	450 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform