

reduceernippel NPFC-RS-G34-G38-MF

Artikelnummer: 8142600

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	45 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	64,88 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC