


# voedingseenheid CACN-3A-7-5-G2

Artikelnummer: 8149583

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	42 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	160 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	1,2 - 2,9 A
Nominale uitgangsspanning DC	48 V
Nominale uitgangsstroom	5 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	15 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
Toelating	c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	1.120 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform