

bedieningseenheid CDPX-X-E2-W-10-EX2

Artikelnummer: 8155221

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	265 mm
Inbouwdiepte	17 mm
Hoogte	138 mm
Lengte	34 mm
Max. frontpaneelsterkte	17 mm
Real Time Clock	ja
Ondersteunde PLC-protocollen	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Afwijking real time clock	< 100 ppm bij 25 °C
Aantal kleuren	16 M
Display	met achtergrondverlichting
Type display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	10,1"
Back-upbatterij	Li-batterij, herlaadbaar
Display resolutie	1280x800 pixel
Elektrische vermogensopname	14 W
Toelating	c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-30 ... 80 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 55 °C
Omerking over omgevingstemperatuur	Bij verticale inbouw
Productgewicht	1.200 g
USB-interface	ja
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd
Soort bevestiging	VESA-interface
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	Designer Studio
CPU data	1 GB RAM