


# axiaalkit EAMM-A-L95-150A-G2

Artikelnummer: 8157280

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	143 Nm
Productgewicht	3.180 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	140A 150A
Materiaal - opmerking	RoHS conform