

schokdemper DYEF-G8-S-M12-Y1

Artikelnummer: 8159475

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M12
Slag	1,2 mm
Demping	P-demping zonder metalen vaste stop
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	1,2 mm
Max. aandraaimoment	5 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,35 J
Productgewicht	41 g
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal