

# aansluitkit DADG-AK-G8-25-200

Artikelnummer: 8159883

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | 25                                       |
| Slag   | 200 mm                                   |
| Bedrijfsdruk Mpa                                   | 0,1 ... 0,8 MPa                          |
| Werkdruk   | 1 ... 8 bar                              |
| Bedrijfsdruk                                       | 14,5 ... 116 psi                         |
| Bedrijfsmedium                                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                   | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Omgevingstemperatuur                               | -10 ... 60 °C                            |
| Max. aandraaimoment                                | 5 Nm                                     |
| Tolerantie aanhaalmoment                           | ± 10 %                                   |
| Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1 | 3 Nm                                     |
| Productgewicht                                     | 87,7 g                                   |
| Pneumatische aansluiting                           | G1/8                                     |
| Materiaal adapter                                  | epoxyhars                                |
| Materiaal dichtingen                               | FPM                                      |
| Materiaal schroeven                                | Staal, gelaagd                           |