

schokdemper DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

Artikelnummer: 8161520

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	5
Slag	5 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. energieabsorptie per slag	2 J
Max. energieabsorptie per uur	8.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	7 N
Productgewicht	10 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	verzinkt staal