

# schokdemper DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Artikelnummer: 8161523

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	8 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. energieabsorptie per slag	6 J
Max. energieabsorptie per uur	18.000 J
Max. restenergie	0,02 J
Terugstelkracht	18 N
Productgewicht	40 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	verzinkt staal