


schokdemper DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Artikelnummer: 8161531

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	16 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	16 mm
Max. aanslagkracht	3.000 N
Max. energieabsorptie per slag	90 J
Max. energieabsorptie per uur	92.000 J
Max. restenergie	0,32 J
Terugstelkracht	75 N
Productgewicht	385 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	verzinkt staal