


axiaalkit EAMM-A-L48-80P-G2

Artikelnummer: 8164277

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	557 g
Interface code, motor in	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform