


# koppeling EAMD-67-60-32-32X32-U

Artikelnummer: 8164977

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	32 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	67
Nominale lengte	60 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	402 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	180 Nm
Productgewicht	766 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform