

Ronde cilinder DGS-25- -PPV-S2


Artikelnummer: 8819
Einde productie

FESTO

met instelbare eindpositiedemping aan beide kanten.
Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Positiedetectie	zonder
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	1 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	247 N
Pneumatische aansluiting	G1/8