

lagerblok LN-160

Artikelnummer: 9037

FESTO

voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	160
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	6.234 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Koolstofgrafiet