


# metalen buis met kunststofdeklaag PM-6

Artikelnummer: 9087

FESTO

is geschikt voor gebruik met QS-insteekschroefkoppelingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	25 mm
Binnendiameter	5,2 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 30 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-29 ... 65 °C
Productgewicht volgens lengte	0,032 kg/m
Kleur	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	aluminumlegering PE