

doorvoersnelschroefkoppeling SCK-PK-3-KU

Artikelnummer: 9387

FESTO

[Polymeeruitvoering.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Schot
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal moer	POM
Materiaal connector	POM