


adapter AD-G1/2-1/2NPT-I

Artikelnummer: 9398

FESTO

aan de ene zijde inwendige schroefdraad, aan de andere zijde uitwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	14,3 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	40 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	28 Nm
Nominaal aandraaimoment	47,9 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	51,89 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC
Materiaal behuizing	verzinkt staal