

# doorvoersnelschroefkoppeling SCK-PK-9

Artikelnummer: 9423

FESTO

Metalen uitvoering.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Schot
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Pneumatische aansluiting 2	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal moer	verzinkt staal
Materiaal connector	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd