


kogelkraan QH-1/4

Artikelnummer: 9541

FESTO

handmatige messing bolkraan met ISO 228-draad.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inline-installatie
normaal nominaal debiet	3.400 l/min
Nominale diameter	12 mm
Materiaal behuizing	Messing
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 228-1
Constructieve opbouw	Bolkraan
Nominale druk armatuur	40
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--:] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	180 g
Materiaal dichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	Messing, gechrommeerd
Materiaal as	Messing