

dubbele nippel E-G3/8-3/8NPT

Artikelnummer: 9632

FESTO

met 2 dichtingsringen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	11,5 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	25 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	22 Nm
Nominaal aandraaimoment	38,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	25,5 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform