

dubbele nippel E-G1/2-1/2NPT

Artikelnummer: 9633

FESTO

met 2 dichtingsringen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	14,3 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	40 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	28 Nm
Nominaal aandraaimoment	47,9 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	47,68 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform