



# Zawór micro z popychaczem SO-3-PK-3-B

Numer części: 10403

FESTO

ze złączem nasadkowym do przewodu o średnicy wewnętrznej 3 mm,  
normalnie otwarty.

Typ odpowiedni do podciśnienia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	60 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	1.8 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	6 N
Waga produktu	7 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne 1	PK-3
Przylącze pneumatyczne 2	PK-3
Materiał obudowy	Mosiądz POM