

Wkładka do przyssawki OASI-40

Numer części: 1048881

FESTO

musi być wymieniona w przypadku zanieczyszczenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze	0 ... 0.95 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:--]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Waga produktu	2.9 g
Sposób montażu	wtykowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał wkładki do przyssawki	PE
Możliwość impulsu wyrzutowego	≤ 5 bar
Pozycja zabudowy	Wewnątrz czaszy przyssawki