


Wtyczka NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Numer części: 1066354

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Waga produktu	46.1 g
Przylącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, M12x1, 5-pin, B-coded, z możliwością podł. ekranu
Kodowanie złącza	B
Przylącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, z możliwością ekranowania
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 60 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 60 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Właściwości transmisji	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Styki pozłacane