

# Siłownik znormalizowany ESN-5/16"-1/2"-P

Numer części: 11143

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach krańcowych, wiele wariantów montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.5 "
Średnica tłoka	5/16"
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1.2 ... 10 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	24.6 N
Przyłącze pneumatyczne	M12x1,25
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna