

# Siłownik znormalizowany DSN-1"-12"-P

Numer części: 11361

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach krańcowych, wiele wariantów montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	304.8 mm
Średnica tłoka	1"
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247.4 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	294.5 N
Przyłącze pneumatyczne	M22x1,5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna