


Amortyzator hydrauliczny DYSR-16-20-Y5-T

Numer części: 1138645

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Skok	20 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.3 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	20 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	1 600 N
Maks. energia pochłaniana na skok	32 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	100 000 J
Maks. energia szcztatkowa	0.16 J
Siła cofająca	5.4 N
Waga produktu	250 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana