


Amortyzator hydrauliczny DYSR-32-60-Y5

Numer części: 1138649

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.6 s
Czas kasowania, długi	3 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	60 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	6 400 N
Maks. energia pochłaniana na skok	384 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	330 000 J
Maks. energia szcztatkowa	2 J
Siła cofająca	18 N
Waga produktu	1 355 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana