



Elektrozawór JMVH-5-1/4-S-B-VI

Numer części: 116006

FESTO

z cewkami i dodatkowym pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazd.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Typ uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	1 600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	10 mm
Rozmiar siatki	33 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Tak
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Kierunek przepływu	Odwracalny
Ciśnienie sterowania	2 ... 10 bar
Czas przełączania powrotnego	18 ms
Charakterystyka cewki	24V DC
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pilota powietrznego 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 11	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS