


# siłownik okrągły EG-6- -

Numer części: 11646

FESTO

ze sprężyną powrotną



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 25 mm
Średnica tłoka	6 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	17 N
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Brąz
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa