



# napęd wahadłowy DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW

Numer części: 1177957

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Zakres ustawienia kąta z obu stron	-180 /+ 6 deg
Kąt obrotu	180 deg
Amortyzacja	P1J: regulowana amortyzacja elastomerowa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zębátka/Zębík
Maks. liczba położeń pośrednich	1
Sygnalizacja połozenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	3 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	1.6 Hz
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Moment teoretyczny przy 6 bar	12.5 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.08 kgm <sup>2</sup>
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przylączka pneumatyczne	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał wałka napędu	Stal ulepszana cieplnie
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium