



Elektrozawór MVH-5/3B-1/4-S-B-VI

Numer części: 118808

FESTO

z cewką i pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazda.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/3 zasilony
Typ uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	1 600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna pneumatyczna
Średnica nominalna	10 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny
Kierunek przepływu	Odwracalny
Wartość-b	0.38
Wartość-C	6.35 l/sbar
Czas przełączania przy wyłączeniu	45 ms
Czas przełączania przy włączeniu	47 ms
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilota 84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS