



Tłumik hałasu AMTE-M-LH-G12

Numer części: 1205863

★ Podstawowy program produkcyjny

Dla redukcji hałasu na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	10 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Waga produktu	43 g
Przylączy pneumatyczne	G1/2
Materiał wkładu tłumika	Brąz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS