

Sprzęgło EAMC-42-50-12-16

Numer części: 1232880

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	12 mm
Średnica mocowania 2	16 mm
Wielkość	42
Długość nominalna	50 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	140 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS