


# Gniazdo wtykowe kątowe SIE-WD-TR

Numer części: 12956

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                  | Wartość   |
|--|---|
| Zgodność z normą                       | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Sposób montażu                         | Z nakrętką kołpakową  |
| Waga produktu                          | 13 g  |
| Przylącze elektryczne                  | 4-pin<br>Gniazdo wtykowe kątowe / Zaciski śrubowe<br>M12x1                |
| Kodowanie złącza                       | A   |
| Zakres napięcia roboczego DC           | 0 ... 250 V   |
| Zakres napięcia roboczego AC           | 0 ... 250 V   |
| Obciążalność prądowa przy 40°C         | 4 A   |
| Odporność na piki napięcia             | 2.5 kV  |
| Dopuszczalna średnica kabla            | 4 ... 6 mm  |
| Pole przekroju poprzecznego            | 0.25 ... 0.75 mm <sup>2</sup>   |
| Stopień ochrony                        | IP67  |
| Temperatura otoczenia                  | -25 ... 85 °C   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)   | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć  |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych |
| Zgodność z PWIS                        | VDMA24364-B2-L  |
| Uwaga dotycząca materiałów             | Zgodne z RoHS   |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3   |
| Klasa odporności na korozję CRC        | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję                                    |
| Materiał obudowy                       | PA  |
| Kolor obudowy                          | Przeźroczysty   |
| Materiał nakrętki kołpakowej           | PA  |
| Materiał uszczelnień                   | CR<br>FPM   |
| Materiał styków elektrycznych          | Mosiądz<br>Pokrycie z białego brązu                                       |