


# złącze wtykowe-L QSL-B-3/8-8-10

Numer części: 130933  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4.8 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	22 Nm
Waga produktu	24 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna