


# łącznik wtykowy QS-B-12-10-10

Numer części: 130972  
Produkt wycofywany z produkcji

[redukcja.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	6,9 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0,95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Waga produktu	21 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Dla przewodu o średnicy zew. 12 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 10 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna