

# złącze wtykowe-T QSTL-B-1/4-4-20

Numer części: 130981  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	2 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	20
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	12 Nm
Waga produktu	16.6 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 4 mm
Kolor pierścienia zwalnającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna