

złącze wtykowe-T QST-B-1/4-10-20

Numer części: 132133
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 6.1 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 20 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie | Germanischer Lloyd |
| Maks. moment dokręcający | 12 Nm |
| Waga produktu | 28.1 g |
| Liczba wyjść | 2 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewnętrznej 10 mm |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Niebieski |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia luzującego | POM |
| Materiał-uszczelnienie przewodów | NBR |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |