

Wkładka QSPLLK18-1/4-U

Numer części: 132179

FESTO

z przyłączem wtykowym, kształt-L, wersja długa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Wielkość nominalna	3.6 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	4.2 g
Przyłącze pneumatyczne 1	QSP...18
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/4"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna