


Wkładka QSPLLK10-4

Numer części: 132603

FESTO

z przyłączem wtykowym, kształt-L, wersja długa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Wielkość nominalna	2.3 mm
Typ uszczelnienia gwintu	O-Ring
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L, wersja długa
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	2.4 g
Sposób montażu	Kołek montażowy
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna