

# Złącze wtykowe-L NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10

Numer części: 133064

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Wielkość                                      | Standard  |
| Wielkość nominalna                            | 3.3 mm  |
| Kształt                                       | Kształt-L, dodatkowe przyłącze wtykowe, wzdużne |
| Jednostka opakowania                          | 10  |
| Konstrukcja                                   | Typu wciśnij/zwolnij                            |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar                                |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]     |
| Uwagi odnośnie medium roboczego               | Możliwa praca na powietrzu olejonym             |
| Klasa odporności na korozję CRC               | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję          |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-Strefa III                            |
| Bezpieczeństwo żywności                       | Patrz dodatkowe informacje materiałowe          |
| Temperatura otoczenia                         | -20 ... 60 °C                                   |
| Waga produktu                                 | 8.5 g   |
| Sposób montażu                                | Zewnętrzny sześciokąt SW14                      |
| Przyłącze pneumatyczne 1                      | Gwint zewnętrzny R1/4                           |
| Przyłącze pneumatyczne 2                      | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm               |
| Uwaga dotycząca materiałów                    | Zgodne z RoHS                                   |
| Materiał obudowy                              | PP  |
| Materiał elementów blokady przewodu           | Stal wysokostopowa, nierdzewna                  |