


Czop wałka

EAMB-24-9-15X21-16X20

Numer części: 1344642

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica mocowania 1 | 15 mm |
| Średnica mocowania 2 | 16 mm |
| Wielkość | 80 |
| Długość nominalna | 21 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 8 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 3.1 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 29 Nm |
| Waga produktu | 72 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |