

# Tulejka rozprężna EAMH-60-9-C18.1-P

Numer części: 1354098

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	60
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	1.5 kgmm <sup>2</sup>
Waga produktu	39 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS