


Wtyczka wielokrotna KM-22-B

Numer części: 13694

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4 mm
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. liczba przyłączy	22
Przyłącza pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zew. 3 mm dla przewodu o średnicy zew. 4 mm dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS