


# Gniazdo wtykowe MSSD-E

Numer części: 14098

FESTO

do cewek i zaworów, układ przyłączy dla zaworów JMEH, MEH i MOEH.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	8 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo kątowe, kwadratowe, 3-pin, typ C
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 300 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Przepust dla kabla	Pg7
Średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał uszczelnień	NBR