


Sprzęgło

EAMC-40-66-11-14

Numer części: 1452798

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	11 mm
Średnica mocowania 2	14 mm
Wielkość	40
Długość nominalna	66 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	42.3 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	139 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS